

***СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.***  
***Колпачки полимерные винтовые с***  
***предохранительным кольцом и уплотнительной***  
***прокладкой: ML 1881-120 (120 боковых рёбер).***



	<b>Спецификация колпачков</b>
<b>Тип/размер колпачка</b>	28 мм колпачки полимерные винтовые с предохранительным кольцом и уплотнительной прокладкой
<b>Наименование</b>	28 ML 1881-120 (120 боковых рёбер)
<b>Предохранительное (идентификационное) кольцо</b>	Отрывное кольцо (остается на горловине бутылки)
<b>Для применения на бутылках с винтовыми горловинами следующих стандартов</b>	Горловины ПЭТФ бутылок 28 мм: PCO 1881
<b>Материал корпуса колпачка</b>	Полипропилен
<b>Материал лайнера (уплотнительного вкладыша)</b>	Эластичный полимер - вплаваемый диск
<b>Процессы розлива</b>	<u>Холодный розлив</u>
<b>Область применения</b>	Газированные безалкогольные напитки, питьевые и минеральные воды, соки, нектары на основе соков, сокодержущие напитки; молоко, молочные, кисломолочные продукты; алкогольные напитки с содержанием спирта до 15 % об.
<b>Окрашивание колпачков</b>	Цвет корпуса колпачка – по каталогу завода-изготовителя
<b>Декорирование (нанесение печати) колпачков</b>	Нанесение печати (логотипа) - до 3-х цветов
<b>Температура в процессе применения</b>	Перед применением колпачки должны иметь температуру не ниже +18°C. Если колпачки имеют более низкую температуру, их необходимо выдержать в теплом помещении до достижения колпачками минимум +18°C
<b>Уровень удерживаемого насыщения напитка CO<sub>2</sub></b>	До 4,2 % объема / 8,3 г/л
<b>Усилие откручивания</b>	Усилие откручивания сразу после укупоривания в диапазоне от 0,9 до 2,5 Н*м
<b>Упаковка</b>	Колпачки упакованы в пластиковые пакеты в коробах на невозвратных поддонах, обтянутых стрейч-плёнкой
<b>Количество</b>	5500 шт. в коробе, 20 коробов на поддоне
<b>Условия применения и настройки укупорочной машины для укупоривания колпачками</b>	В зависимости от типа укупорочного оборудования и области применения могут потребоваться собственные спецификации настроек укупорочной машины (укупорочных патронов)




Рисунок А.05 – Колпачок Тип I-05 (ML 1881-120) по СТО 80272675-001-2016